


CLIP PAD



Technische Daten

Technical data

Mindesthaltbarkeit	8 Monate
Minimum durability	8 months

Mechanische Daten

Mechanical data

Abmessung	72 x 66 x 2 mm
Dimensions (lxbxh)	

Gewicht	5 g
Weight	

Auslösekraft	240 g
Release force	

Benutzerumgebung

Environmental condition

Betriebstemperatur	0 °C – 48 °C
operating temperatur	

IP Klasse	IP 65
IP class	

Produktbeschreibung / Anwendung

Product description / usage

Mit dem Clip Pad kann der HS 50 an einem Umhängeband oder Zipper befestigt werden. Ausgelöst wird der Scanner des HS 50 durch den Touchscreen oder den Taster am Clip Pad.

The Clip Pad is designed to be used with a lanyard or a zipper. Scanning can be activated by tapping the touch screen or the trigger of the Clip Pad.

Clip Pad Montageanleitung


Clip Pad mounting instructions

Das Clip Pad mit 3 Schrauben und 3 Unterlegscheiben, wie in der Abbildung unten, am HS 50 montieren.

Anzugsdrehmoment: 0,30 Nm

Please, assemble the Clip Pad with the 3 provided screws and washer, shown in the figure below, to the HS 50.

Torque: 0.30 Nm



Bestellhinweise

Ordering Information

Ausrichtung Orientation	Verpackungseinheit Package Quantity	Artikelnummer Article number
uni	1	412505
uni	3	520344

Ersatzteile

Replacement parts

Teil Part	Beschreibung Description	Artikelnummer Article number
Schraube Screw	M2x6, ISO14581; Stahl, rostfrei A4 M2x6, ISO14581; stainless steel A4	520906
Unterlegscheibe Washer	M3, DIN125 A2; Stahl, rostfrei A4 M3, DIN125 A2; stainless steel A4	520905