


SMART PAD



Technische Daten

Technical data

Mindesthaltbarkeit	8 Monate
Minimum durability	8 months

Mechanische Daten Mechanical data

Abmessung Dimensions (lxbxh)	61 x 66 x 2 mm
Gewicht Weight	5 g
Auslösekraft Release force	240 g

Benutzerumgebung Environmental condition

Betriebstemperatur operating temperatur	0 °C – 48 °C
IP Klasse IP class	IP 65

Produktbeschreibung / Anwendung

Product description / usage

Mit dem Smart Pad kann die Smart Watch auf einem Sleeve befestigt werden, ohne dass ein Trigger auf der Hand positioniert werden muss.

Ausgelöst wird der Scanner des Smart Watch durch den Motion Trigger, Touchscreen oder den Taster auf der Unterseite des Smart Pads.

The Smart Pad is designed to be used with the Sleeve. Scanning can be activated by the motion trigger, tapping the touch screen or the trigger on the bottom side of the Smart Pad.

Smart Pad Montageanleitung


Smart Pad mounting instructions

Das Smart Pad wird mit 3 Schrauben und 3 Unterlegscheiben, wie in der Abbildung unten, an der Smart Watch montiert.

Anzugsdrehmoment: 0,30 Nm

Please, assemble the Smart Pad with the 3 provided screws and washer, shown in the figure below, to the Smart Watch.

Torque: 0.30 Nm



Bestellhinweise

Ordering Information

Ausrichtung Orientation	Verpackungseinheit Package Quantity	Artikelnummer Article number
uni	1	400005
uni	3	520355

Ersatzteile

Replacement parts

Teil Part	Beschreibung Description	Artikelnummer Article number
Schraube Screw	M2x6, ISO14581; Stahl, rostfrei A4 M2x6, ISO14581; stainless steel A4	520906
Unterlegscheibe Washer	M3, DIN125 A2; Stahl, rostfrei A4 M3, DIN125 A2; stainless steel A4	520905