


Manschette 2.0 / Sleeve 2.0



Technische Daten / Technical data

Durchschnittliche Haltbarkeit	8 Wochen (bei 5 Werktagen pro Woche - 5x abziehen pro Tag)
Average durability	8 weeks (for 5 working days per week - 5x pull offs per day)

Größe Size	Gewicht Weight	Artikelnummer Article number
One Size		
Anpassbar an die Größen S, M, L durch Zuschneiden	10 g	520443 set of 4 left
Adaptable to the sizes S, M, L by cutting to size		520433 set of 4 right

Materialmix

Mix of materials

53% Neopren / 22% Elasthan / 25% Polyamid

Pflegehinweise

Care instructions

30 °C Pflegeleicht	Nicht bleichen	Nicht im Wäschetrockner trocknen	Nicht bügeln	Nicht trockenreinigen
30 °C easy care	Do not bleach	Do not tumble dry	Do not iron	Do not dry clean

Produktbeschreibung / Anwendung

Product description / usage

Die Manschette wird so getragen, dass der markierten Bereiche für den Auslöseknopf in Richtung Zeigefinger zeigt. So kann der Auslöseknopf für je links und rechts auf die Bedürfnisse des Benutzers eingestellt werden. Durch die flexible Klettfixierung kann die Position der SMART WATCH individuell für jeden Mitarbeiter auf der Manschette ergonomisch angepasst werden.

Dies ermöglicht es den Scanner ganz einfach abzunehmen, die Manschette zu waschen oder auszutauschen, denn darin sind keine elektronischen Komponenten verbaut. Die Manschette kann als Überzieher mit oder ohne einen herkömmlichen Handschuh getragen werden und ist sowohl für Links- als auch Rechtshänder erhältlich. Die Größen S, M und L können durch das Zuschneiden entlang der Markierungen flexibel eingestellt werden.

The sleeve is worn so that the marked area for the release button points toward the index finger. This allows the release button to be adjusted to the user's needs on both the left and right sides. Thanks to the flexible Velcro fastening, the position of the SMART WATCH on the sleeve can be ergonomically adjusted individually for each employee.

This makes it easy to remove the scanner to wash or replace the sleeve, as there are no electronic components built into it. The sleeve can be worn as an overgarment with or without a conventional glove and is available for left- and right-handed users. Sizes S, M, and L can be flexibly adjusted by cutting along the markings.